



# MESSERDESINFEKTION

## ME3-S

Speziell für die Entkeimung von Messern wurde dieses Gerät von STERILSYSTEMS entwickelt. Nach ausführlichen Labortest wurde das ME3-S Messerdesinfektionsgerät DVG gelistet. Das Ergebnis: Eine sukzessive und gründliche Reinigung der Messeroberflächen von unerwünschten Keimen mit einem Wirkungsgrad von bis zu 99,99%. Die Vorteile gegenüber Heißwasserdesinfektionsbecken sprechen für sich: Keine Wasserdampfbildung, nur 36 W anstatt 1000-1500 W, geringe Wartungskosten.

Es werden bis zu drei Messer an der Oberseite eingeführt. Mit Wasser werden die Messer automatisch von Schmutz befreit und mittels zwei UVC-Strahler entkeimt. Nach nur 30 Sekunden ist der Entkeimungsvorgang für alle Messer abgeschlossen. In der Praxis werden die Messer wechselweise eingesteckt und entnommen.

## Aufbau

Hochwertiger rostfreier, säure- und basenbeständiger Edelstahl und eine sehr hohe Oberflächengüte genügen auch den höchsten Ansprüchen an Hygiene. Der UVC-Strahler und die Elektronik sind wasserdicht im Gehäuse integriert. Das UV-C Strahler werden beim Öffnen über einen integrierten Sensor sofort automatisch abgeschaltet. Unsere UV-C-Strahler sind zuverlässig mit einem Splitterschutz versehen.

## Technische Daten

Type	ME3-S
Abmessungen	B 215 x H 600 x T 170 mm
Material Gehäuse	Edelstahl; Kunststoffeinführung
Strahler	2 x UV-C-Strahler ST1 12.000h high efficiency
Leistung	2 x 13 W
Spannung	230 V ± 10% 50..60 Hz
Anschlusskabel	Eur Stecker
Gewicht	8,9 kg
Kennzeichnung	CE



## Merkmale

- ✓ **DVG Listung**  
Hohe Sicherheit
- ✓ **Kein Wasserdampf, geringer Stromverbrauch**  
Keine Wasserdampfbildung, nur 36 W  
Leistungsaufnahme, geringe Ersatzteilkosten
- ✓ **Effiziente Entkeimung von Messeroberflächen**  
im gering und hoch belasteten Fleischbereich und in Großküchen (DVG-gelistetes Desinfektionsverfahren) wie Schlachtung, Zerlegung, Produktion, Verpackung und Verarbeitung aber auch in Slicerräumen und Labors
- ✓ **Unbedenklich einsetzbar für die Mitarbeiter**  
aufgrund der vollkommenen Abschirmung
- ✓ **Wirtschaftlich**  
die außerordentlich hohe Lebensdauer macht den Einsatz des ME3-S SYSTEMS wirtschaftlich
- ✓ **Einfache Wartung und Reinigung**  
Die Reinigung ist denkbar einfach: Einschäumen – Abspülen! Außerdem kann ein Strahlertausch ohne zusätzliche Wartungskosten selbst durchgeführt werden
- ✓ **Wassertemperatur nur 5-35°C**  
Klingen bleiben scharf